

FOLACOMP P Incl. ContiAir®

1,95 mm.

# Información – Página 1 de 1

Por favor lea la información contenida en esta hoja y asegúrese de que todas las personas que trabajan con este material leen esta información.

#### Folacomp P, alzamiento compresible no adhesivo con poliéster - 1,95 mm

**Descripción:** Alzamiento compresible. Tres capas de espuma compresible con tela y una capa de poliéster en la superficie de la espuma.

### Aplicación:

Evitar doblarlo : Si se usa al revés (doblando el material a contra fibra) puede provocar que el poliéster se tuerza, lo cual afectaría negativamente en la calidad del barnizado.

En la máquina, la tela debe estar en contacto con la superficie del cilindro.

El material tiende a hundirse sobre 0,05 mm. después de unas 5000 impresiones. Si es necesario añadir alzamiento, ponerlo entre el cilindro y la tela.

#### Construcción:

Portador de Poliéster
Espuma
Tela
Espuma
Tela
Espuma
Tela

## Ficha Técnica:

Grosor Nominal	1,95 mm Grosor suministrado 1,95 mm; Grosor final después del hundimiento : 1,90mm.
Tolerancia del grosor	± 0,05 mm
Base / adhesivo	si / no

La información arriba citada es, a nuestro entender, fidedigna pero toda recomendación o sugerencia está hecho sin garantía si las condiciones de uso están fuera de nuestro control. No hay implicada garantía de comercialización o utilidad del producto o productos descritos. Concerniente a esta información, no asumimos la libertad de derechos de patente, derechos de marca o de diseño por parte del cliente en sus diferentes aplicaciones del producto. La observación de toda regulación legal y patentes es responsabilidad del usuario.

02/05 Status: 25.02.2005